

### 3.1.4. Пресс-тройник с ПВ

Изделие используется для ответвления трубопровода с использованием труб семейства ИЗОПРОФЛЕКС-А под углом 90 градусов без изменения внутреннего сечения трубопровода.

Состав комплекта:

1. пресс-тройник с ПВ без гильз (1 шт);
2. втулка полимерная (3 шт);
3. гильза (3 шт).

Материал изготовления пресс-тройника:

а) сталь 08Х18Н10Т или 12Х18Н10Т.

Пресс-тройник с ПВ поставляется в комплекте с гильзами и втулками полимерными.

Подробную информацию о гильзах и полимерных втулках смотреть в разделах 3.1.6 и 3.1.7 настоящего документа соответственно.




Таблица 3.1.4. Основные характеристики пресс-тройников с ПВ

Поз	Типоразмер	Обозначение	H1/H, мм	L1/L, мм	Масса*, кг
1	32	Пресс-тройник с ПВ 32 нерж.	111/113	222/226	1,65 (1,95)
2	40	Пресс-тройник с ПВ 40 нерж.	132/162	264/324	2,73 (3,25)
3	50	Пресс-тройник с ПВМ 50 нерж.	145/175	290/350	2,76 (5,36)
4	63	Пресс-тройник с ПВ 63 нерж.	182/208	364/416	3,17 (5,56)
5	75	Пресс-тройник с ПВ 75 нерж.	203/228	406/456	5,08 (8,94)
6	90	Пресс-тройник с ПВ 90 нерж.	213/239	426/479	6,87 (14,18)
7	110	Пресс-тройник с ПВ 110 нерж.	242/265	484/530	10,98 (20,04)
8	125	Пресс-тройник с ПВ 125 нерж.	274/298	548/596	15,64 (28,14)
9	140	Пресс-тройник с ПВ 140 нерж.	310/335	620/670	20,14 (35,12)
10	160	Пресс-тройник с ПВ 160 нерж.	325/350	650/700	26,42 (41,93)

\* В скобках указана масса изделия в комплекте с гильзами подвижными

Условное обозначение изделия состоит из:

- слов «пресс-тройник с ПВ (или ПВМ)», где ПВ - полимерная втулка, ПВМ - полимерная втулка с модернизированной гильзой;
- типоразмера соединяемых напорных труб;
- слова «нерж.».

Пример обозначения в заказной спецификации

Комплект фасонных изделий для разветвления трубопровода, проложенного с использованием трубы ИЗОПРОФЛЕКС-115А типоразмером 90/145:

*Пресс-тройник с ПВ 90 нерж.*